

## Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483920 8
GTIN	2050001861207
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

**Malli:**

Laadukasta, karkaistua ( $60 \pm 2$  HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk.  $\varnothing$  1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm – 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.

**Toleranssiluokka 1:** Tapin  $\varnothing \pm 0,001$  mm.

**Käyttö:**

Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.

**Huomautus:**

Ilmoita tilatessasi lisäksi **toivottu  $\varnothing$** , esim. nro 483900 koko 5 **10,08** tai 483920 koko 5 **10,082**.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,001 mm
Mittaustappipituus	70 mm
Nimellismitta	16,001 - 18,999 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	$60 \pm 2$ HRC
Raaka-aine	tulkkiterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

Kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
DAkkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20	028260 20