




Tarkkuuskoneruuvipuristin, Leukaväli A: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	494480 35
GTIN	4045197525420
Tuoteluokka	42L

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskoneruuvipuristin, kovakromattu (messinki) tai eloksoitu (alumiini) malli. Sopii käytettäväksi pienten osien kanssa, esim. mikroskoopeissa ja profiiliprojektoreissa tai karheudenmittauslaitteissa. Kulmatarkkuus 0,04 mm, vaihdettavat kiinnitysleuat karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä ja muovista. Lieriömäisille osille kiinteät kiinnitysleuat, joissa prismat. Lisää käyttömahdollisuuksia kiinteään kiinnitysleukaan asennettavan lisäprisman ja pitkien sivujen lastu-urien ansiosta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus a	100 mm
Suurin kiristysalue b	34,5 mm
Ruuvipuristimen materiaali	Eloksoitua alumiinia
Kokonaiskorkeus c	35 mm
Leukaväli A	35 mm
Leukojen korkeus C	14 mm
Kokonaisleveys B	35 mm
Tuotetyyppi	Tarkistusruuvipenkki

