

**VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 2 / DH 3, Tyyppi: 6****Tilastiedot**

Tilausnumero	527570 6
GTIN	613548045640
Tuoteluokka	53B

**Kuvaus****Malli:**

**Huipputehoinen neulaviila**, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilaukslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

**Standardi:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	kolmikulmainen
Leveys x paksuus	4,2 mm
Viilapinnat	3
Kokonaispituus	180 mm
Sveitsiläinen hakkaus	2
Vastaa saksalaista hakkausta	3
Tuotenimen määrite	SH 2 / DH 3
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

## Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3