



VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 2 / DH 3, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	527570 10
GTIN	613548045732
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erytinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilausalustuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Tekninen kuvaus

Viilapinnat	1
Kokonaispituus	180 mm
Leveys x paksuus	5,4x2,0 mm
Muodon kuvaus	baretti
Sveitsiläinen hakkaus	2
Vastaa saksalaista hakkausta	3
Tuotenimen määrite	SH 2 / DH 3
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	soveltuu		

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2