



Tappitulkki kahvalla, tarkkuus $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	483950 3
GTIN	2050000963261
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Edullinen vaihtoehto mittaustapille. \emptyset -toleranssit paremmat kuin DIN 2269, toleranssiluokka 1. Laadukasta, hehkutettua terästä; muovikahvat, joissa \emptyset -merkintä.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483950 koko 2 **0,24**.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
virheraja	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nimellismitta	0,3 - 0,49 mm
Toleranssiluokka	1
Kalibrointi	L5
Tuotetyyppi	Päätytulkki

Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis- \emptyset 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

028260 20