

**Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 200 mm, SH 0 / DH 1, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 527260 8 |
| GTIN | 613548047200 |
| Tuoteluokka | 53B |

Kuvaus**Malli:**

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus = $\frac{1}{2}$ viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.

Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700.

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Huomautus:

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 – 527070.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Muodon kuvaus | Terä |
| Leveys x paksuus | 6,4x1,8 mm |
| Kokonaispituus | 200 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Viilapinnat | 2 |
| Sveitsiläinen hakkaus | 0 |
| Vastaa saksalaista hakkausta | 2 |
| Tuotenimen määrite | SH 0 / DH 1 |
| Tuotetyyppi | Tarkkuusneulaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| Uni | sopii rajoituksin | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2 | 519700 2 |
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3 | 519700 3 |