

**VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm, SH 0 / DH 1, Tyyppi: 4****Tilastiedot**

Tilausnumero	527550 4
GTIN	613548045688
Tuoteluokka	53B

**Kuvaus****Malli:**

**Huipputehoinen neulaviila**, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Erityinen hammamuoto estää viilan tukkeutumisen viilaukslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

**Standardi:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Tekninen kuvaus**

Halkaisija	3,2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Viilapinnat	1
Muodon kuvaus	pyöreä
Sveitsiläinen hakkaus	0
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotenimen määrite	SH 0 / DH 1
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

## Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3