

**Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 200 mm, SH 0 / DH 1, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 527260 10    |
| GTIN         | 613548048948 |
| Tuoteluokka  | 53B          |

**Kuvaus****Malli:**

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus =  $\frac{1}{2}$  viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.

**Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700.**

**Standardi:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Huomautus:**

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 – 527070.

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Leveys x paksuus | 5,8x2,2 mm |
| Muodon kuvaus    | baretti    |
| Kokonaispituus   | 200 mm     |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Viilapinnat                  | 1                  |
| Sveitsiläinen hakkaus        | 0                  |
| Vastaa saksalaista hakkausta | 2                  |
| Tuotenimen määrite           | SH 0 / DH 1        |
| Tuotetyyppi                  | Tarkkuusneulaviila |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | sopii rajoituksin |                |           |

## Tarvikkeet

|   |          |
|---|----------|
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2 | 519700 2 |
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3 | 519700 3 |