

**3M****Huopahiomanauha (A) SC-BL, 100×1000 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558510 180
GTIN	2050001694201
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.**

Vakaa huopanauha, vähäinen nauhan venymä koviin kuormituksiin.

**Käyttö:**

Esihiottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Väri	pun.
Malli	A medium
Sarja	SC-BL
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	100 mm
Hiomanauhan pituus	1000 mm
Tuotenimen määrite	100×1000 mm
Valmistajamerkintä	SC-BL
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	15-20 m/s	
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	10 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	10 m/s	H
INOX	soveltuu	10 m/s	
Ti	soveltuu	10 m/s	
GG(G)	soveltuu	10 m/s	K
CuZn	soveltuu	10 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	10 m/s	
puu	soveltuu	10 m/s	
lakka	soveltuu	10 m/s	
Uni	soveltuu	10 m/s	
kuiva	soveltuu		