

## Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483941 2
GTIN	2050001056955
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä  $60 \pm 2$  HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

**Huomautus:**

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Kokonaispituus	53 mm
Mittauspituus	33 mm
Nimellismitta	0,3 - 0,49 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	$60 \pm 2$ HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

---