




Hiomaviila - jalokorundi, kolmikulmainen, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 100X10F



Tilaustiedot

Tilausnumero	558515 100X10F
GTIN	9003172580050
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Teräkselle (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on **kestävät särmät** ja **hyvä hiontateho**.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	320
Pituus	100 mm
Leveys	10 mm
Hienousaste	hieno
Väri	oranssi
Hioma-aineen lyhenne	A
Muoto	kolmikulmainen
Tuotetyyppi	Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		