



## Tappitulkki kahvalla, tarkkuus $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483950 6
GTIN	2050000963292
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Edullinen vaihtoehto mittaustapille.  $\emptyset$ -toleranssit paremmat kuin DIN 2269, toleranssiluokka 1. Laadukasta, hehkutettua terästä; muovikahvat, joissa  $\emptyset$ -merkintä.

#### Huomautus:

**Ilmoita** tilatessasi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483950 koko 2 **0,24**.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
virheraja	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nimellismitta	3 - 5,99 mm
Toleranssiluokka	1
Kalibrointi	L5
Tuotetyyppi	Päätytulkki

### Palvelut

DAkS-kalibrointimittaustappi enimmäis- $\emptyset$ 20	028260 20
---	-----------

Kalibroitimittaustappi enimmäis-Ø 20

028240 20