

Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	483941 3
GTIN	2050001056962
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Kokonaispituus	53 mm
Mittauspituus	33 mm
Nimellismitta	0,5 - 0,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	60 ± 2 HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20
