

## Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 2, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483941 4
GTIN	2050001056979
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä  $60 \pm 2$  HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: Ø-tiedot kaiverrettu.

**Huomautus:**

Ilmoita tilatessasi **haluttu halkaisija** Ø, esim. nro 483940 koko 2, **0,35**.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Kokonaispituus	83 mm
Mittauspituus	63 mm
Nimellismitta	1 - 2,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	2
Kovuus	$60 \pm 2$ HRC
Raaka-aine	seostettua työkaluterästä
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

DAkS-kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028260 20
	028240 20

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20

---