




## Hiomaviila - jalokorundi, kolmikulmainen, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 100X13G

558515 100X10 F

### Tilaustiedot

Tilausnumero	558515 100X13G
GTIN	9003172580104
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

**Teräkselle** (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on **kestävät särmät** ja **hyvä hiontateho**.

#### Huomautus:

**Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hienousaste	karkea
Pituus	100 mm
Leveys	13 mm
Väri	roosa
Hioma-aineen lyhenne	A
Muoto	kolmikulmainen
Tuotetyyppi	Hiomaviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		