

**Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 200 mm, SH 00 / DH 00, Tyyppi: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	527160 5
GTIN	613548048092
Tuoteluokka	53B

Kuvaus**Malli:**

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus = $\frac{1}{2}$ viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.

Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700.

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Huomautus:

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 – 527070.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	2,8x2,8 mm
Viilapinnat	4
Kokonaispituus	200 mm

Muodon kuvaus	nelikulmainen
Sveitsiläinen hakkaus	00
Vastaa saksalaista hakkausta	1
Tuotenimen määrite	SH 00 / DH 00
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3