

**Garant****Kierukkapora, pitkä HSS W, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116040 3,5
GTIN	4045197025784
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,5 mm alkaen. Vahvistettu sydänosa **ilman nousua**. Tarkka kärkihionta. Leveät lastu-urat voimakkaasti pyöristetyin takareunoin. Kiiltäväksi hiottu pinta.

**Etu:**

Syvien reikien poraamiseen ja sellaisiin poraustöihin, joissa käytetään poraholkkeja.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

**Huomautus:**

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,05 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	73 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	112 mm
Standardi	DIN 340
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	67,8 mm
Kärkikulma	130 astetta

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	W
Nousukulma	30-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		