

Tappitulkki H7, Nimellis-mitan Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484000 10
GTIN	4045197210777
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	H
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7164
Laatu	7
Nimellismitta	10 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki

Kalibrointi	M2
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60
KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20