



Hiomaviila - jalokorundi, puolipyöreä, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 100X10M



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 558545 100X10M |
| GTIN | 9003172581422 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Teräkselle (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on **kestävät särmät** ja **hyvä hiontateho**.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------|
| Leveys | 10 mm |
| Pituus | 100 mm |
| Hienousaste | keskikova |
| Rakeisuus | 180 |
| Väri | roosa |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Muoto | puolipyöreä |
| Tuotetyyppi | Hiomaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |