

Hiomaviila – piikarbidi (vihreä), puolipyöreä, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 100X10M



Tilaustiedot

Tilausnumero	558645 100X10M
GTIN	4260496530818
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Kovametalleille, ei-rautametalleille, lasille, keraamisille aineille, posliinille. **Erittäin kova** materiaali, jolla on erinomainen **itseheroittuvuus**.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Hioma-aineen lyhenne: SiC

Rakeisuus: 180

Väri: vihreä

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	180
Leveys	10 mm
Pituus	100 mm
Hienousaste	keskikova
Väri	vihreä
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Muoto	puolipyöreä
Tuotetyyppi	Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		