



Hiomaviila - jalokorundi, puolipyöreä, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 100X13M



Tilaustiedot

Tilausnumero	558545 100X13M
GTIN	9003172581453
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Teräkselle (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on **kestävät särmät** ja **hyvä hiontateho**.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Leveys	13 mm
Rakeisuus	180
Hienousaste	keskikova
Väri	roosa
Hioma-aineen lyhenne	A
Muoto	puolipyöreä
Tuotetyyppi	Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		