

## Kovasin Original-Arkansas (valkoinen), rae 8000 puurasiassa, Pituus x leveys: 150X50mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 558830 150X50 |
| GTIN         | 4037073001586 |
| Tuoteluokka  | 56Z           |

### Kuvaus

#### Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

#### Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

### Tekninen kuvaus

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Leveys      | 50 mm               |
| Pituus      | 150 mm              |
| Korkeus     | 12 mm               |
| Hienousaste | Kiillotus           |
| Rakeisuus   | 8000                |
| Hioma-aine  | Arkansas-kvatsiitti |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Pakkaus     | Puukotelo |
| Tuotetyyppi | Kovasin   |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Kovametalli                    | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | sopii rajoituksin |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |