



Tarkkuusmuottiviila, hieno Pituus 150 mm, SH 2 / DH 2, Tyyppi: 916

Tilaustiedot

Tilausnumero	528050 916
GTIN	613548078181
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen ahiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on **65 – 66 HRC**. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

Käyttö:

Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	3x3 mm
Hienousaste	hieno
Sveitsiläinen hakkaus	2
Vastaa saksalaista hakkausta	2
Hakkuutih.	38 cm
Kokonaispituus	150 mm
Tuotenimen määrite	SH 2 / DH 2
Tuotetyyppi	Tarkkuusmuottiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		