



Tarkkuusmuottiviilarisarja SH 2 = keskikarkea (12 kpl)



Tilaustiedot

Tilausnumero	528310
GTIN	2050001697981
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on **65 – 66 HRC**. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

Käyttö:

Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.

Toimituksen sisältö:

Rullattavassa taskussa. 1 viila kutakin lajia, nro 528300 - muodot 711 – 790.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Sveitsiläinen hakkaus	2
Hakkuutih.	25 cm
Kokonaispituus	180 mm

Yksittäisten viilojen lkm	12
Tuotetyyppi	Tarkkuusmuottiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 761	528300 761
Rullattava taskumuottiviiloille Lokeroiden määrä 12	528510 12
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 731	528300 731
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 750	528300 750
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 771	528300 771
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 711	528300 711
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 713	528300 713
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppi 732	528300 732

Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppe 790	528300 790
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppe 741	528300 741
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppe 763	528300 763
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppe 764	528300 764
Tarkkuusmuottiviila, keskikarkeaPituus 180 mm Tyyppe 781	528300 781