



Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D91 (hieno), Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	529210 3
GTIN	4007220016817
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren $\varnothing = 3$ mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Rakeisuus:

Hienorakeinen **D 91**

Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

Tekninen kuvaus

Halkaisija, pinnoite	5,5×1,6 mm
Muodon kuvaus	puolipyöreä
Pinnoitteen pituus	70 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D91
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Neulaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2