

Kovasin teräkselle, korundi (A) karkea/hieno, Pituus × leveys: 125X50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	558815 125X50
GTIN	4260496535257
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

Korundi, keskikova sideaine. Alla normaalikorundi (A) raek. 100 (karkea), päällä jalokorundi, raek. 280/320 (hieno).

Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus	125 mm
Leveys	50 mm
Rakeisuus	100
Rakeisuus	280 / 320
Korkeus	20 mm
Hienousaste	karkea / hieno
Hioma-aine	Korundi

Tuotetyyppi

Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		