



Hylsyavain, kahva täyseristetyt, Avainkoko: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622500 8
GTIN	4010995008598
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

Muovieristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN 3125

Raaka-aine:

Ergonominen monikomponenttikahva, sis. poisvierimissuojan, **teräosa** kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	243 mm
Avainkoko	8 mm
Terän pituus	125 mm
Valmistajamerkintä	SoftFinish® electric
Standardi	DIN 3125
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain

