



## Tarkkuusneulaviila Sarja, 6 osaa, Kokonaispituus mm / sveitsiläinen isku: 160/0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	527650 160/0
GTIN	613548050125
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus =  $\frac{1}{2}$  viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.

**Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700.**

#### Standardi:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Sisältö:

1 kpl kutakin

Muoto 1; 3; 4; 5; 6; 10

#### Toimituksen sisältö:

Muovitaskussa.

#### Huomautus:

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 – 527070.

### Tekninen kuvaus

Sveitsiläinen hakkaus	0
Kokonaispituus	160 mm
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3