



VALTITAN-tarkkuusneulaviilat Sarja, 6 osaa, Kokonaispituus mm / sveitsiläinen isku: 180/0



Tilaustiedot

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 527660 180/0 |
| GTIN | 613548045770 |
| Tuoteluokka | 53B |

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Eriytynen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Toimituksen sisältö:

Muovitaskussa. Yksi kutakin viilaa, muoto lattatylyppä, puolipyöreä, pyöreä, nelikulma, kolmikulma ja baretti.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Sveitsiläinen hakkaus | 0 |
| Tuotetyyppi | Tarkkuusneulaviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu |
| INOX | soveltuu |
| Ti | soveltuu |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu |
| puu | soveltuu |
| Uni | soveltuu |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3 | 519700 3 |
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2 | 519700 2 |