


Kovasin KM:lle ja valuraudalle, piikarbidi (SiC) karkea/hieno, Pituus × leveys: 125X50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

Piikarbidi, keskikova sideaine. Alla piikarbidirae 280 / 320 (hieno); päällä piikarbidirae 100 (karkea).

Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

Korkeus	20 mm
Hienousaste	karkea / hieno
Rakeisuus	100
Rakeisuus	280 / 320
Leveys	50 mm
Pituus	125 mm

Tuotetyyppi

Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		