



## VALTITAN-tarkkuusneulaviilat Sarja, 6 osaa, Kokonaispituus mm / sveitsiläinen isku: 180/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	527660 180/2
GTIN	613548045794
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

**Huipputehoinen neulaviila**, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus **1200 HV**. Eriytynen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

#### Standardi:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Toimituksen sisältö:

Muovitaskussa. Yksi kutakin viilaa, muoto lattatylyppä, puolipyöreä, pyöreä, nelikulma, kolmikulma ja baretti.

### Tekninen kuvaus

Sveitsiläinen hakkaus	2
Kokonaispituus	180 mm
Tuotetyyppi	Tarkkuusneulaviila

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		

Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu
puu	soveltuu
Uni	soveltuu

## Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2