



Tarkkuusmuottiviila, karkea Pituus 180 mm, SH 0 / DH 1, Tyyppi: 750



Tilaustiedot

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 528200 750 |
| GTIN | 613548076767 |
| Tuoteluokka | 53B |

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen ahiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on **65 – 66 HRC**. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

Käyttö:

Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.

Hakkuutih.: 16 cm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Leveys x paksuus | 4,4x1,2 mm |
| Hienousaste | karkea |
| Sveitsiläinen hakkaus | 0 |
| Vastaa saksalaista hakkausta | 1 |
| Hakkuutih. | 16 cm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Tuotenimen määrite | SH 0 / DH 1 |
| Tuotetyyppi | Tarkkuusmuottiviila |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| Uni | sopii rajoituksin | | |