

Hiomaviila – alkuperäinen Arkansas (valkoinen), raekoko 800, pyöreä, Pituus x leveys: 100X6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558730 100X6
GTIN	4037073002354
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotINVALMISTUKSESSA. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. **Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

Huomautus:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	8000
Hienousaste	Kiillotus
Pituus	100 mm
Leveys	6 mm
Väri	valkoinen
Hioma-aine	Arkansasin kvartsiitti
Muoto	pyöreä
Tuotetyyppi	Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		