




Tarkkuusmuottiviilarisarja SH 2 = hieno (13 kpl)



Tilaustiedot

Tilausnumero	528010
GTIN	2050001697646
Tuoteluokka	53B

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen ahiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on **65 – 66 HRC**. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

Käyttö:

Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.

Toimituksen sisältö:

Rullattavassa taskussa. 1 viila kutakin lajia, nro 528050 - muodot 911 – 985.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Sveitsiläinen hakkaus	2
Hakkuutih.	38 cm
Kokonaispituus	150 mm

Yksittäisten viilojen lkm	13
Tuotetyyppi	Tarkkuusmuottiviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
Uni	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 917	528050 917
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 916	528050 916
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 981	528050 981
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 974	528050 974
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 964	528050 964
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 984	528050 984
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 952	528050 952
Rullattava taskumuottiviiloille Lokeroiden määrä 13	528510 13

Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 911	528050 911
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 965	528050 965
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 930	528050 930
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 942	528050 942
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 985	528050 985
Tarkkuusmuottiviila, hienoPituus 150 mm Tyyppi 914	528050 914