



## Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D91 (hieno), Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 529210 1      |
| GTIN         | 4007220016664 |
| Tuoteluokka  | 53B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren  $\varnothing = 3$  mm.

#### Käyttö:

**Karkaistusta teräksestä** tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

#### Rakeisuus:

Hienorakeinen **D 91**

#### Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

### Tekninen kuvaus

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pinnoitteen pituus   | 70 mm        |
| Halkaisija, pinnoite | 5,5×1,6 mm   |
| Muodon kuvaus        | latta-tylppä |
| Hioma-aine           | timantti     |
| Hioma-aineen lyhenne | D            |
| Rakeisuus            | D91          |
| sis. viilan kahvan   | ei           |
| Tuotetyyppi          | Neulaviila   |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Kovametalli                    | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| kivi                           | sopii rajoituksin |                |           |

## Tarvikkeet

|   |          |
|---|----------|
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3 | 519700 3 |
| Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2 | 519700 2 |