



## Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D181 (karkea), Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	529230 3
GTIN	4007220016831
Tuoteluokka	53B

### Kuvaus

#### Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. **Viilan kokonaispituus = 140 mm;** timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren  $\varnothing = 3$  mm.

#### Käyttö:

**Karkaistusta teräksestä** tai **kovametallista** tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös **lasin, keramiikan** jne. työstöön. Viilaa **vähäisellä voimalla**, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

#### Rakeisuus:

Karkearakeinen **D 181**

#### Erikoistarvike:

Näiden viilojen **pikakiinnityskahvat** ovat kohdassa nro 519700.

### Tekninen kuvaus

Pinnoitteen pituus	70 mm
Muodon kuvaus	puolipyöreä
Halkaisija, pinnoite	5,5×1,6 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Rakeisuus	D181
sis. viilan kahvan	ei
Tuotetyyppi	Neulaviila

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 2	519700 2
Pikakiinnityskahvaneulaviiloille Tyyppi 3	519700 3