



Hylsyavainsarja täyseristetyt, Avainten määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	622510 11
GTIN	4010995228217
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. **Käyttö:** Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa on vierimissuoja. **Terä** kromivanadiiniterästä, mustattu. Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

Standardi:

DIN 3125

Raaka-aine:

Ergonominen monikomponenttikahva, sis. poisvierimissuojan, **teräosa** kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.

Sisältö:

1 kpl nro 622500: Koot 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Valmistajamerkintä	SoftFinish® electric

Standardi	DIN 3125
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 11 mm	622500 11
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 13 mm	622500 13
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 8 mm	622500 8
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 5,5 mm	622500 5,5
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 7 mm	622500 7
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 17 mm	622500 17
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 6 mm	622500 6
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 9 mm	622500 9
Hylsyavain, kahvatäyseristetyt Avainkoko 10 mm	622500 10