

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650210 19
GTIN	4045197382191
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	19 mm
Pituus	55 mm
Ø poistopuolella	27,5 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

**Tarvikkeet**

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18