

**IMPACT-avainhylsy, 3/8 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650500 E12
GTIN	4045197214799
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Profiilimitta A: 11,7 mm

Ø poistopuolella: 15 mm

Pituus: 32 mm

Tekninen kuvaus

Profiilimitta A	11,7 mm
Torx®-profiili	E12
Pituus	32 mm
Ø poistopuolella	15 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristin kärjille, 3/8 tuumaa Tyyppi 1	650780 1
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 1	650790 1