



## Nivelhylsyavainsarja, Avainten määrä: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622810 7
GTIN	8014230038681
Tuoteluokka	63P

### Kuvaus

**Malli:**

T-kahva on liukukahvan kaltainen, päätyvarmistin ulos liukumista vastaan. Käännettävä nivelpää (kääntökulma 50°, työskentelykulma enint. 90°). Nivelen asento pysyy paikoillaan integroidun jousen avulla.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Sisältö:**

1 kpl hylsyavain nro 622800: Koot 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	7
Kääntökulma	50 astetta
Työskentelykulma	90 astetta
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

---

**Tarvikkeet**

Nivelhylsyavain Avainkoko 11 mm	622800 11
Nivelhylsyavain Avainkoko 19 mm	622800 19
Nivelhylsyavain Avainkoko 8 mm	622800 8
Nivelhylsyavain Avainkoko 13 mm	622800 13
Nivelhylsyavain Avainkoko 14 mm	622800 14
Nivelhylsyavain Avainkoko 17 mm	622800 17
Nivelhylsyavain Avainkoko 10 mm	622800 10