

Koken**IMPACT-jatkokappale, 3/8 tuumaa, Kokonaispituus: 75mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 650390 75 |
| GTIN | 4991644340125 |
| Tuoteluokka | 63R |

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Ulkonelikulma standardin DIN 3121 E 10 mukainen, jousisokka; sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukainen, poraus ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kokonaispituus | 75 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| Varmistuspuristimienulosvetäjä | 650785 |
| Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm

650800 22

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää
ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 2

650790 2