



Säädettävä otsareikäavain suorat, Tapin nimellis-Ø: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm. Toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

Tapin nimellis-Ø	2,5 mm
Tappietäisyyden säätöalue a	7 - 40 mm
tyyppi	758
Valmistajamerkintä	758
Pituus L	115 mm
taivutetut	ei
suora	kyllä
leveys säädettävä	kyllä
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

