

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650210 10
GTIN	4045197382122
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Pituus	55 mm
Ø poistopuolella	16,5 mm
Avainkoko	10 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 1	650790 1
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785