



## IMPACT-murrosnivel, 3/8 tuumaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	650600
GTIN	4045197214805
Tuoteluokka	62D

### Kuvaus

#### Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

#### Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Ulkonelikulmat, DIN 3121 F 10 läpimenevällä sokkareiällä. Sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukaan, reikä ja rengasura.

Ulkonelikulma standardin DIN 3121 E 10 mukainen, jousisokka; sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukainen, poraus ja rengasura.

#### Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Kokonaispituus: 50 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Liitososa

---

## Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa $\varnothing$ ×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille $\varnothing$ 22 mm	650800 22
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 2	650790 2