

HOLEX**IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650135 8
GTIN	4045197336224
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Ø poistopuolella	14 mm
Pituus	30 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 1	650790 1
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm	650800 18