

**HOLEX****IMPACT-pikavaihtoliitin, 3/8 tuumaa, Kokonaispituus:mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	650650
GTIN	4045197286116
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

Sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukaan, reikä ja rengasura.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Kokonaispituus: 46 mm

Irrotusnelikulma: 3/8 tuuma

**Tekninen kuvaus**

Irrotusnelikulma	3/8 tuuma
Kokonaispituus	46 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Liitososa

---

## Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa $\emptyset$ xPituus 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille $\emptyset$ 18 mm	650800 18
Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 1	650790 1