

**HOLEX****IMPACT-ruuvitaltan kärki 6-kulmainen, 3/8", Kuusikulma: 10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	650550 10
GTIN	4045197286192
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	50 mm
Kuusikulma	10 mm
vääntöpuolen Ø	25 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

**Tarvikkeet**

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785