



Hylsyavain, T-väännin VDE-eristys, Avainkoko: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	622770 17
GTIN	4010995279356
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

Hyvin muotoiltu, syvä 6-kulmainen avainpää, sisäporaus ulkoneville kierrevarsille. Iskunkestävä, muovinen T-väännin, teräosa kromi-vanadiiniterästä, kromattu, ruiskutettu suojaeristys.

Eristys 1000 volttiin asti, standardi IEC 60900:2004.

Eristetty 1000 V asti, valmistus standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	17 mm
Kokonaispituus	268 mm
Terän pituus	230 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain