



Säädettävä haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 95-165mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628510 95-165
GTIN	4020772051228
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	335 mm
Mutterin ulko-Ø	95 - 165 mm
tyyppi	771
Valmistajamerkintä	771
Tuotetyyppi	Haka-avain