



Holkkiavainsarja ja poikkikahva VDE-eristys, Avainten määrä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	622775 4
GTIN	4010995370923
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

Hyvin muotoiltu, syvä 6-kulmainen avainpää, sisäporaus ulkoneville kierrevarsille. Iskunkestävä, muovinen T-väännin, teräosa kromi-vanadiiniterästä, kromattu, ruiskutettu suojaeristys.

Eristys 1000 volttiin asti, standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Eristetty 1000 V asti, valmistus standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan.

Sisältö:

1 kpl nro 622770: koot 8; 10; 13; 17

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	4
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Hylsyavain, T-väänninVDE-eristys Avainkoko 10 mm	622770 10
--	-----------

Hylsyavain, T-väänninVDE-eristys Avainkoko 8 mm	622770 8
Hylsyavain, T-väänninVDE-eristys Avainkoko 13 mm	622770 13
Hylsyavain, T-väänninVDE-eristys Avainkoko 17 mm	622770 17